FABORY

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 Mosaz CU2/ CU3 M12X80

Objednací číslo	46011.120.080
Značka	-
UBB	500648893195
UNSPSC	31161620
EAN	8717077257962
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M12
Délka	80 mm
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Mosaz
Technický materiál	CU2/CU3
Směr závitu	Pravý
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114

Technická specifikace

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	80
P	1.75
s	19

Technický nákres

