FABORY



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Nerezocel A2 velké balení M1X8

Objednací číslo	51110.010.008
Značka	-
UBB	500633178669
UNSPSC	31161504
EAN	8715494612074
BAL. od 1000	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M1
Délka	8 mm
Třída	70
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A2
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	≈E25-123
DIN	963
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NEN	≈2370

Technická specifikace

d-D	M1
Thread length (min.)	5
dk (max.)	1.9
Plný závit L ≤	5
k (max.)	0.6
L (mm)	8
n	0.25
P	0.25
t (min.)	0.2

Technický nákres

