FABORY



Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Nerezocel A2 70 M1X10

Objednací číslo	51120.010.010
Značka	-
UBB	950353255058
UNSPSC	31161504
EAN	8715492270597
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M1
Délka	10 mm
Třída	70
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A2
Závit	Metrický závit

Standardy

BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1207
DIN	84
NEN	≈1602
NF	≈E25-127

Technická specifikace

d-D	M1
Thread length (min.)	25
dk (max.)	2
Plný závit L ≤	30
k (max.)	0.7
L (mm)	10
n	0.25
P	0.25
t (min.)	0.25

Technický nákres