
FABORY



Šroub se zápustnou hlavou s T-hvězdicí DIN ≈965 A Nerezocel A4 80 M5X8

Objednací číslo	53345.050.008
Značka	-
UBB	500690309843
UNSPSC	31161504
EAN	8717077788992
BAL. od 1000	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M5
Délka	8 mm
Třída	80
Typ drážky	T-hvězdice
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitu	Pravý
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	≈E25-119-1
ISO	14581
DIN	≈965

Technická specifikace

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Plný závit L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	8
P	0.8
Drážka	25

Technický nákres

