FABORY



Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M12X45

Objednací číslo	53570.120.045
Značka	-
UBB	955351195230
UNSPSC	31161605
EAN	8715492319692
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M12
Délka	45 mm
Třída	80
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitu	Pravý
Závit	Metrický závit

Standardy

BS	4168-1
ISO	4762
DIN	912
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
NF	E25-125

Technická specifikace

b	36
d-D	M12
dk (max.)	18
Plný závit L ≤	50
k (max.)	12
L (mm)	45
P	1.75
s	10

Technický nákres

