FABORY



Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M12X140

Objednací číslo	53570.120.140
Značka	-
UBB	500571286425
UNSPSC	31161605
EAN	8715494541992
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M12
Délka	140 mm
Třída	80
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitu	Pravý
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	4762
BS	4168-1
DIN	912
NEN	1241
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M

Technická specifikace

b	36
d-D	M12
dk (max.)	18
Plný závit L ≤	50
k (max.)	12
L (mm)	140
P	1.75
s	10

Technický nákres

