FABORY



Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M14X50

Objednací číslo	53570.140.050
Značka	-
UBB	500571286672
UNSPSC	31161605
EAN	8715494542012
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M14
Délka	50 mm
Třída	80
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitu	Pravý
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	4762
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
NEN	1241
DIN	912

Technická specifikace

b	40
d-D	M14
dk (max.)	21
Plný závit L ≤	55
k (max.)	14
L (mm)	50
P	2
s	12

Technický nákres

