FABORY



Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M16X25

Objednací číslo	53570.160.025
Značka	-
UBB	500571286755
UNSPSC	31161605
EAN	8715494136563
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M16
Délka	25 mm
Třída	80
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitu	Pravý
Závit	Metrický závit

Standardy

ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
NF	E25-125
NEN	1241
DIN	912
ISO	4762

Technická specifikace

b	44
d-D	M16
dk (max.)	24
Plný závit L ≤	60
k (max.)	16
L (mm)	25
P	2
s	14

Technický nákres

