FABORY



Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M20X120

Objednací číslo	53570.200.120
Značka	-
UBB	500571287902
UNSPSC	31161605
EAN	8715494136686
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M20
Délka	120 mm
Třída	80
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitu	Pravý
Závit	Metrický závit

Standardy

ASME	B18.3.1M
NEN	1241
BS	4168-1
DIN	912
ISO	4762
NF	E25-125

Technická specifikace

b	52
d-D	M20
dk (max.)	30
Plný závit L ≤	75
k (max.)	20
L (mm)	120
P	2.5
s	17

Technický nákres

