FABORY

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A4 70 M14X70

Objednací číslo	55000.140.070
Značka	-
UBB	951351772367
UNSPSC	31161620
EAN	8715492320940
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M14
Délka	70 mm
Třída	70
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitu	Pravý
Závit	Metrický závit
Info	Rozměry průměru M20 a rozměry s délkou 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	70
P	2
s	22

Technický nákres

