FABORY

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A4 Min.50 M20X320

Objednací číslo	55000.200.320
Značka	-
UBB	500571370153
UNSPSC	31161620
EAN	8715494144131
BAL. od 5	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M20
Délka	320 mm
Třída	Min.50
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitu	Pravý
Závit	Metrický závit
Info	Rozměry průměru M20 a rozměry s délkou 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	320
P	2.5
s	30

Technický nákres

