FABORY

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A4 Min.50 M22X200

Objednací číslo	55000.220.200
Značka	-
UBB	500571370492
UNSPSC	31161620
EAN	8715494144162
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M22
Délka	200 mm
Třída	Min.50
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitu	Pravý
Závit	Metrický závit
Info	Rozměry průměru M20 a rozměry s délkou 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Standardy

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	56
b (min.): L200mm	69
b (min.): L≤125mm	50
d-D	M22
k	14
L (mm)	200
P	2.5
s	32

Technický nákres

