FABORY



KIPP Indexing plungers with extended pin, non-lockout type, with locknut Metrický jemný závit Ocel 5.8, tvrzený čep, **plastová** rukojeť Černý **oxid 4MM**

Objednací číslo	58661.000.004
Značka	-
UBB	500689932084
UNSPSC	31162807
EAN	4059245012008
BAL. od 5	Pouze celé balení

Technické parametry

Třída	5.8
D1_MM	8mm
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Black Oxide
Závit	Metrický jemný závit
Info	Material: Steel grade 5.8. Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin hardened, ground, black oxidized.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged.

Standardy

Technická specifikace

D	4

Technický nákres

D1	8
D2	18
F1 = springiness beginning in N	6
F2 = springiness end in N	15
F x 30°	1
H	6
L1	15
L2	6
L3	13
L	40.5
P	1
SW1	10
SW2	13

