FABORY



Vysokozátěžová **kotva typ FH-B M12X75/165**

Objednací číslo	97280FIS
Značka	-
UBB	500616708607
UNSPSC	31162101
EAN	4006209972809
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M12
Info	do= Nominal diameter of drill bit.Min. td= Recommended drilling depth.hef= Effective anchorage depth.tfix= Grip range.s = Width across flats.kN = Load in kN.The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.Final calculations should comply with the

Standardy

complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Technická specifikace

Technický nákres

