FABORY



Šroub s vnitřním šestihranem UNC, série 1960 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Bez PU #6-32X3/16 ft

Objednací číslo	U07000.013.0018
Značka	-
UBB	500620894666
UNSPSC	31161605
EAN	8717077356870
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	NO.6
Délka	3/16 Inch
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Alloy steel
Technický materiál	ASTM A574
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Unified National Coarse
Info	Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.Warning: electroplating of these products may cause hydrogen

Standardy

ASME	B18.3

embrittlement.ft =
fully threaded

FABORY

Technická specifikace

A	0.226
H	0.138
J	0.109375
LT (min.)	0.75
Závitů na palec	32

Technický nákres

