
FABORY



Spring-type straight pin slotted ASME ASME B18.8.2 Pružinová ocel SAE 1070 Bez PU 3/16X1 Inch

Objednací číslo	U39100.018.0100
Značka	-
UBB	500626280993
UNSPSC	31162400
EAN	8712423095205
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Délka	1 Inch
A (nom.)	0.1875
Materiál	Pružinová ocel
Technický materiál	SAE 1070
Povrchová úprava	Bez PU
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.V = minimum double shear load in lb.

Standardy

ASME	B18.8.2

Technická specifikace

A (max.)	0.199
B (max.)	0.182
C (ref.)	0.055
A (min.)	0.194
F	0.04
V	4150

Technický nákres

