FABORY



Šroub s vnitřním šestihranem UNC, série 1960 ASME B18.3 Nerezocel ASTM F837 316 CW / CW1 5/8-11X3.1/2

Objednací číslo	U55050.062.0350
Značka	-
UBB	500621384048
UNSPSC	31161605
EAN	8717077398467
BAL. od 5	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	5/8 Inch
Délka	3.1/2 Inch
Třída	CW / CW1
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	ASTM F837 316
Směr závitu	Pravý
Závit	Unified National Coarse
Info	ft = s plným závitem

Standardy

ASME	B18.3

Technická specifikace

A	0.938
H	0.625
J	0.5
LT (min.)	1.75
Závitů na palec	11

Technický nákres

