FABORY

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M6X70

Artikelnummer	01000.060.070
Marke	-
UBB	950351002882
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007124
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M6
Länge	70 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	70
P	1
s	10

Technische Zeichnung

