FABORY

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M10X100

Artikelnummer	01000.100.100
Marke	-
UBB	950351006438
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007735
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M10
Länge	100 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	100
P	1.5
s	17

Technische Zeichnung

