FABORY

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M10X170

Artikelnummer	01000.100.170
Marke	-
UBB	952351313566
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007834
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M10
Länge	170 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	170
P	1.5
s	17

Technische Zeichnung

