FABORY

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M14X65

Artikelnummer	01000.140.065
Marke	-
UBB	950351009994
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008275
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M14
Länge	65 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	65
P	2
s	22

Technische Zeichnung