FABORY

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M16X55

Artikelnummer	01000.160.055
Marke	-
UBB	950351011388
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008503
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M16
Länge	55 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	55
P	2
s	24

Technische Zeichnung

