FABORY

# Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M18X80

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 01000.180.080 |
| Marke | - |
| UBB | 950351013855 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492008893 |
| PKG. von 25 | Nur komplette Verpackung |

## Technische Parameter

| | |
|---|---|
| Durchmesser | M18 |
| Länge | 80 mm |
| Klasse | 8.8 |
| Antriebsart | Hexagon |
| Kopfform | Sechskantkopf |
| Material | Stahl |
| Gewinderichtung | Rechts |
| Oberfläche | Blank |
| Gewinde | Metrisches Gewinde |

## Standards

| | |
|---|---|
| DIN | 931 |
| NF | E25-112 |
| ISO | 4014 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN | 1555 |

## Technische Spezifikation

| | |
|---|---|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 48 |
| b (min.): L200mm | 61 |
| b (min.): L≤125mm | 42 |
| d-D | M18 |
| k | 11.5 |
| L (mm) | 80 |
| P | 2.5 |
| s | 27 |

## Technische Zeichnung

