FABORY

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M24X250

Artikelnummer	01000.240.250
Marke	-
UBB	950351915273
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009999
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M24
Länge	250 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	250
P	3
s	36

Technische Zeichnung

