FABORY

# Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M24X260

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 01000.240.260 |
| Marke | - |
| UBB | 950351021023 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492010001 |
| PKG. von 10 | Nur komplette Verpackung |

## Technische Parameter

| | |
|---|---|
| Durchmesser | M24 |
| Länge | 260 mm |
| Klasse | 8.8 |
| Antriebsart | Hexagon |
| Kopfform | Sechskantkopf |
| Material | Stahl |
| Gewinderichtung | Rechts |
| Oberfläche | Blank |
| Gewinde | Metrisches Gewinde |

## Standards

| | |
|---|---|
| NF | E25-112 |
| NEN | 1555 |
| ISO | 4014 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| DIN | 931 |

## Technische Spezifikation

| | |
|---|---|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 60 |
| b (min.): L200mm | 73 |
| b (min.): L≤125mm | 54 |
| d-D | M24 |
| k | 15 |
| L (mm) | 260 |
| P | 3 |
| s | 36 |

## Technische Zeichnung

