FABORY

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M42X300

Artikelnummer	01000.420.300
Marke	-
UBB	952351209954
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011749
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M42
Länge	300 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	96
b (min.): L200mm	109
b (min.): L≤125mm	90
d-D	M42
k	26
L (mm)	300
P	4.5
s	65

Technische Zeichnung

