FABORY

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M52X180

Artikelnummer	01000.520.180
Marke	-
UBB	950351036054
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012326
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M52
Länge	180 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	116
b (min.): L200mm	119
d-D	M52
k	33
L (mm)	180
P	5
s	80

Technische Zeichnung

