FABORY



Sechskantpassschulterschrauben mit langem Gewinde DIN 609 Stahl Blank 8.8 M24X60X24,8

Artikelnummer	01040.240.060
Marke	-
UBB	951351001627
UNSPSC	31161620
EAN	8715492018519
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M24
Länge	60 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	609

Technische Spezifikation

b:50mmL≤150mm	36.5
b (min.): L150mm	41.5
d-D	M24
ds (k6)	25
k	15
L (mm)	60
Lg (max.)	24.8
P	3
s	36
Tolerance drill ø	H7

Technische Zeichnung