FABORY

Sechskantmuttern DIN 934 DIN 934 Stahl Blank |8| M3

Artikelnummer	01100.030.001
Marke	-
UBB	950355000247
UNSPSC	31161727
EAN	8715492022905
PKG. von 250	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M3
Klasse	|8|
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	1560
DIN	934
NF	E25-401

Technische Spezifikation

d-D	M3
m	2.4
P	0.5
s	5.5

Technische Zeichnung