FABORY

Sechskantmuttern DIN 934 MF/MEF DIN 934 Stahl Blank |8| M24X2,00

Artikelnummer	01120.240.200
Marke	-
UBB	950355008752
UNSPSC	31161727
EAN	8715492023872
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M24
Klasse	|8|
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches feines Gewinde

Standards

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Technische Spezifikation

d-D	M24
m	19
P	2
s	36

Technische Zeichnung

