FABORY

Sechskantmuttern DIN 934 MF/MEF DIN 934 Stahl Blank |8| M27X2,00

Artikelnummer	01120.270.200
Marke	-
UBB	950355008919
UNSPSC	31161727
EAN	8715492023902
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M27
Klasse	|8|
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches feines Gewinde

Standards

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Technische Spezifikation

d-D	M27
m	22
P	2
s	41

Technische Zeichnung