FABORY

Sechskantmuttern DIN 934 MF/MEF DIN 934 Stahl Blank |8| M30X1,00 (≠DIN)

Artikelnummer	01120.300.100
Marke	-
UBB	950355709938
UNSPSC	31161727
EAN	8715492023933
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M30
Klasse	|8|
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches feines Gewinde

Standards

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Technische Spezifikation

d-D	M30
m	24
P	1
s	46

Technische Zeichnung

