FABORY

Sechskantmutter MF, linksgewinde DIN 934 Stahl Blank |8| Linksgewinde M48X3,00 (LH)

Artikelnummer	01130.480.300
Marke	-
UBB	950355737087
UNSPSC	31161727
EAN	8715492024497
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M48
Klasse	|8|
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Links (LH)
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches feines Gewinde
Info	Linksgewinde

Standards

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Technische Spezifikation

d-D	M48
m	38
P	3
s	75

Technische Zeichnung