FABORY

Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M6X120

Artikelnummer	01200.060.120
Marke	-
UBB	950351142977
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025043
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M6
Länge	120 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	120
P	1
s	10

Technische Zeichnung