FABORY



Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M7X45

Artikelnummer	01200.070.045
Marke	-
UBB	950351143397
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025142
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M7
Länge	45 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	26
b (min.): L≤125mm	20
d-D	M7
k	4.8
L (mm)	45
P	1
s	11

Technische Zeichnung

