FABORY

Sechskantschraube ISO 4017/ DIN 933 DIN 933 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X12/S=19

Artikelnummer	01210.120.012
Marke	-
UBB	954351240781
UNSPSC	31161620
EAN	8715492030566
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M12
Länge	12 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	12
P	1.75
s	19

Technische Zeichnung