FABORY

Sechskantschraube ISO 4017/ DIN 933 ISO 4017/ DIN 933 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M30X40

Artikelnummer	01210.300.040
Marke	-
UBB	500621732600
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503877
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M30
Länge	40 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017

Technische Spezifikation

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	40
P	3.5
s	46

Technische Zeichnung