FABORY



Sechskantschraube ISO 4017/ DIN 933 ISO 4017/ DIN 933 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M36X110

Artikelnummer	01210.360.110
Marke	-
UBB	950351925827
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032454
PKG. von 5	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M36
Länge	110 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017

Technische Spezifikation

d-D	M36
k	22.5
L (mm)	110
P	4
s	55

Technische Zeichnung

