
FABORY



Sechskantschrauben mit Flansch, metrisch DIN 6921 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M6X30

Artikelnummer	01256.060.030
Marke	-
UBB	952351232139
UNSPSC	31161620
EAN	8715492040572
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M6
Länge	30 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Specific features of hexagon bolts with flange:The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by

Standards

EN	≈1665
DIN	6921
ASME	≈B18.2.3.4M
ISO	≈4162

the flange.Washers are not necessary.

Technische Spezifikation

b (min.)	18
d-D	M6
dc (max.)	14.2
k (max.)	6.6
L (mm)	30
P	1
s	10

Technische Zeichnung

