
FABORY



Sechskantschrauben mit Flansch, metrisch DIN 6921 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M8X20

Artikelnummer	01256.080.020
Marke	-
UBB	952351232477
UNSPSC	31161620
EAN	8715492040633
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M8
Länge	20 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Specific features of hexagon bolts with flange:The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by

Standards

ISO	≈4162
EN	≈1665
ASME	≈B18.2.3.4M
DIN	6921

the flange.Washers are not necessary.

Technische Spezifikation

b (min.)	22
d-D	M8
dc (max.)	18
k (max.)	8.1
L (mm)	20
P	1.25
s	13

Technische Zeichnung

