FABORY

Sechskantmuttern DIN 934 MF DIN 934 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert |8| M27X1,50 (≠DIN)

Artikelnummer	01340.270.150
Marke	-
UBB	950355301389
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407375
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M27
Klasse	|8|
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches feines Gewinde

Standards

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Technische Spezifikation

d-D	M27
m	22
P	1.5
s	41

Technische Zeichnung