FABORY

Sechkantschraube isometrisch-passendes Gewinde DIN 931 Stahl Feuerverzinkt 8.8 M10X70/ S=17

Artikelnummer	01400.100.070
Marke	-
UBB	950351188921
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408266
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M10
Länge	70 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Feuerverzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.ISO metrisch

Standards

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014

Technische Spezifikation

Technische Zeichnung

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	70
P	1.5
s	17

