FABORY

Sechkantschraube isometrisch-passendes Gewinde DIN 931 Stahl Feuerverzinkt 8.8 M20X110

Artikelnummer	01400.200.110
Marke	-
UBB	950351194861
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409034
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M20
Länge	110 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Feuerverzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.ISO metrisch

Standards

ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

Technische Zeichnung

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	110
P	2.5
s	30

