FABORY

# Sechkantschraube isometrisch-passendes Gewinde DIN 931 Stahl Feuerverzinkt 8.8 M36X160

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 01400.360.160 |
| Marke | - |
| UBB | 954351241771 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492409874 |
| PKG. von 2 | Nur komplette Verpackung |

## Technische Parameter

| | |
|---|---|
| Durchmesser | M36 |
| Länge | 160 mm |
| Klasse | 8.8 |
| Antriebsart | Hexagon |
| Kopfform | Sechskantkopf |
| Material | Stahl |
| Gewinderichtung | Rechts |
| Oberfläche | Feuerverzinkt |
| Gewinde | Metrisches Gewinde |
| Info | ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.ISO metrisch |

## Standards

| | |
|---|---|
| NF | E25-112 |
| DIN | 931 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN | 1555 |
| ISO | 4014 |

## Technische Spezifikation

## Technische Zeichnung

| | |
|---|---|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 84 |
| b (min.): L200mm | 97 |
| b (min.): L≤125mm | 78 |
| d-D | M36 |
| k | 22.5 |
| L (mm) | 160 |
| P | 4 |
| s | 55 |

