FABORY

Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 10.9 M24X120

Artikelnummer	04104.240.120
Marke	-
UBB	500614317922
UNSPSC	31161620
EAN	8715494454667
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M24
Länge	120 mm
Klasse	10.9
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Standards

NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15

Technische Zeichnung



L (mm)	120
P	3
s	36