FABORY

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 12.9 M6X50

Artikelnummer	04108.060.050
Marke	-
UBB	955351407502
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849556
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M6
Länge	50 mm
Klasse	12.9
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Standards

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	50
P	1
s	10

Technische Zeichnung

