FABORY

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 12.9 M20X100

Artikelnummer	04108.200.100
Marke	-
UBB	955351411884
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849983
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M20
Länge	100 mm
Klasse	12.9
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Standards

NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	100
P	2.5

Technische Zeichnung

