FABORY

# Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Stahl Blank 10.9 M20X50

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 04110.200.050 |
| Marke | - |
| UBB | 950351332719 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492118127 |
| PKG. von 25 | Nur komplette Verpackung |

## Technische Parameter

| | |
|---|---|
| Durchmesser | M20 |
| Länge | 50 mm |
| Klasse | 10.9 |
| Antriebsart | Hexagon |
| Kopfform | Sechskantkopf |
| Material | Stahl |
| Gewinderichtung | Rechts |
| Oberfläche | Blank |
| Gewinde | Metrisches Gewinde |
| Info | Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement. |

## Standards

| | |
|---|---|
| ASME | B18.2.3.1M |
| NF | E25-114 |
| ISO | 4017 |
| NEN | 1568 |
| DIN | 933 |

## Technische Spezifikation

| | |
|---|---|
| d-D | M20 |
| k | 12.5 |
| L (mm) | 50 |
| P | 2.5 |
| s | 30 |

## Technische Zeichnung

