FABORY

Sechskantschraube ISO 4017 ISO 4017 Stahl Dacromet 500 LC Grade A 10.9 M6X12

Artikelnummer	04113.060.012
Marke	-
UBB	952351670619
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118585
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M6
Länge	12 mm
Klasse	10.9
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Dacromet 500 LC Grade A
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017

Technische Spezifikation

d-D	M6
k	4
L (mm)	12
P	1
s	10

Technische Zeichnung

