FABORY

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Stahl Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc 10.9 M16X30

Artikelnummer	04116.160.030
Marke	-
UBB	500571178846
UNSPSC	31161620
EAN	8715494145206
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M16
Länge	30 mm
Klasse	10.9
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Standards

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568

Technische Spezifikation

d-D	M16
k	10
L (mm)	30
P	2
s	24

Technische Zeichnung

